

Garant**Machinetap, stoomontlaten, MF: 3X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	136210 3X0,35
GTIN	4045197078506
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:**

Oppervlak stoomontlaten, vermindering van materiaaloplassingen.

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,35 mm

Totale lengte L: 56 mm

Schacht-Ø D_s: 2,2 mm

Kerngat-Ø: 2,65 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	3 mm
Draadspoed	0,35 mm
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	2,65 mm
Schacht-Ø D _s	2,2 mm
Totale lengte L	56 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 374

Draaddiepte	9 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M3×0,35
Coating	stoomontlaten
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	geel
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
CuZn	beperkt geschikt	13 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		