

Garant**Machinetap 6G DIN 376, ongecoat, M: M14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	131350 M14
GTIN	4045197069696
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Met schilaansnijding.****Tolerantieklasse ISO 3 / 6G** = overmaat 0,02 – 0,04 mm.**Alle maten:** schacht **volgens DIN 376 (= schacht-Ø smaller toelopend)**, daardoor geschikt voor grotere toepassingsdieptes.**Toepassing:**Voor werkstukken, die van een **galvanische bescherm laag** worden voorzien of door harden licht krimpen.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Tolerantieklasse: ISO 3 6G

Draadspoed: 2 mm

Totale lengte L: 110 mm

Schacht-Ø D_s: 11 mm

Schacht-vierkant □: 9 mm

Kerngat-Ø: 12 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	2 mm
Kerngat-Ø	12 mm
Schroefdraad-Ø	14 mm
Aantal spaangroeven	3

Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	11 mm
Totale lengte L	110 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	42 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M14
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		

nat maximaal

beperkt geschikt