

**Garant****Enkelsnijdende draadtap kort, ongecoat, M: M16****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 131450 M16    |
| GTIN          | 4045197069818 |
| Artikelklasse | 11H           |

**Omschrijving****Uitvoering:****Met schilaansnijding.****Toepassing:****Als hand- of machinetap.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 2 mm

Totale lengte L: 80 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Schacht-vierkant □: 9 mm

Kerngat-Ø: 14 mm

**Technische beschrijving**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Schroefdraad-Ø           | 16 mm   |
| Kerngat-Ø                | 14 mm   |
| Aantal spaangroeven      | 3       |
| Draadspoed               | 2 mm    |
| Aantal snijkanten Z      | 3       |
| Norm                     | DIN 352 |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 12 mm   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Totale lengte L              | 80 mm                                      |
| Schacht-vierkant □           | 9 mm                                       |
| Tolerantieklasse             | ISO 2 6H                                   |
| Snijmateriaal                | HSS E                                      |
| Draaddiepte                  | 48 mm                                      |
| Draadsoort                   | M  |
| Draadafmeting                | M16  |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | DIN 13                                     |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3xD bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |

## Gebruikersgegevens

|                               | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Aluminium<br>(kortspanend)    | beperkt geschikt | 13 m/min       | N        |
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 15 m/min       | P        |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 15 m/min       | P        |
| Olie                          | geschikt         |                |          |
| nat maximaal                  | beperkt geschikt |                |          |

