

**Garant****Machinetap lang, ongecoat, M: M3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	131800 M3
GTIN	4045197070333
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:****Lange schacht (met smaller toelopende schacht-Ø voor grotere toepassingsdieptes).****Voordeel:**Bijzonder geschikt **voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 357

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspeed: 0,5 mm

Totale lengte L: 70 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 2,2 mm

Kerngat-Ø: 2,5 mm

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	2,5 mm
Draadspeed	0,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	3 mm
Norm	DIN 357
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	2,2 mm
Totale lengte L	70 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	6 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M3
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	A
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	9 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		