




## Schijfslagstempel 0 – 9, Letterhoogte: 3mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	085465 3
GTIN	4250191110057
Artikelklasse	08W

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Maximale kwaliteit door CNC-gravure en slagkopveredeling. Gebruiksvriendelijk door ingegraveerde markering en geërodeerde slagvlakken. Schijfbreedte = letterhoogte + 3 mm.

#### Toepassing:

Handzame oplossing voor het variabel signeren van materialen tot een **sterkte van 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Opmerking:

Letterschijfslagstempels (3 schijven) of met speciale tekens zijn op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

maximale materiaalsterkte van het stempeloppervlak	1200 N/mm <sup>2</sup>
Letterhoogte	3 mm
Schijfslagstempel-buiten-Ø	78 mm
Kernboring-Ø	10 mm
Producttype	Schijfslagstempel

