


Garant**Snelwisseladapter, Weldon met buitenmoer ER 25, Span-Ø: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319761 6
GTIN	4062406328672
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Tweedelige uitvoering bestaande uit basisdeel en precisie-spanmoer.
- Van hoogwaardig gereedschapsstaal, alle functievlakken gehard en nabewerkt.

Voordeel:

Extreem eenvoudig te bedienen snelwisselsysteem voor aangedreven gereedschap (AGW). Snelwissel-adapter met gereedschap voorbereiden en via AGW inwisselen. De spanmoer is kogelgelagerd.

Zeer flexibel gebruik:

- snel en eenvoudig wisselen van de adapters bij de gebruikte AGW.
- Geschikt voor alle aangedreven gereedschappen van verschillende producenten met ER-spantangaansluiting.

Toepassing:

Voor boor- en freesbewerking bij aangedreven gereedschap met ER-spantangaansluiting.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	52,5 mm
Inwendige koeling	ja
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3
Buiten-Ø D	41,7 mm

Producttype

Snelwisseladapter