


Garant**Snelwisseladapter, Weldon met buitenmoer ER 25, Span-Ø: 8mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 319761 8 |
| GTIN | 4062406328689 |
| Artikelklasse | 31V |

Omschrijving**Uitvoering:**

- Tweedelige uitvoering bestaande uit basisdeel en precisie-spanmoer.
- Van hoogwaardig gereedschapsstaal, alle functievlakken gehard en nabewerkt.

Voordeel:

Extreem eenvoudig te bedienen snelwisselsysteem voor aangedreven gereedschap (AGW). Snelwissel-adapter met gereedschap voorbereiden en via AGW inwisselen. De spanmoer is kogelgelagerd.

Zeer flexibel gebruik:

- snel en eenvoudig wisselen van de adapters bij de gebruikte AGW.
- Geschikt voor alle aangedreven gereedschappen van verschillende producenten met ER-spantangaansluiting.

Toepassing:

Voor boor- en freesbewerking bij aangedreven gereedschap met ER-spantangaansluiting.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|---------|
| Afkoppellengte A-maat | 52,5 mm |
| Inwendige koeling | ja |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 |
| Buiten-Ø D | 41,7 mm |

Producttype

Snelwisseladapter