

Garant**Machinetap, ongecoat, UNF: 3/8-24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	138000 3/8-24
GTIN	4045197080332
Artikelklasse	11H

Omschrijving

Uitvoering:
stabiele uitvoering, met 20° rechtse spiraal. HSS-E

Toepassing:
Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.

Draadsoort: UNF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Gangen per inch: 24

Schroefdraad-Ø: 9,53 mm

Totale lengte L: 100 mm

Schacht-Ø D_s: 7 mm

Schacht-vierkant □: 5,5 mm

Kerngat-Ø: 8,5 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	9,53 mm
Kerngat-Ø	8,5 mm
Gangen per inch	24
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 374

Schacht-Ø D _s	7 mm
Totale lengte L	100 mm
Schacht-vierkant □	5,5 mm
Draaddiepte	19,06 mm
Draadspoed	1,058 mm
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	3/8-24 UNF
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	20 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2xD bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		

