

Garant**Machinetap HSS-E, genitreerd en stoomontlaten, M: M14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	131920 M14
GTIN	4045197070715
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:
Met schilaansnijding.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 2 mm

Totale lengte L: 110 mm

Schacht-Ø D_s: 11 mm

Schacht-vierkant □: 9 mm

Kerngat-Ø: 12 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	2 mm
Kerngat-Ø	12 mm
Schroefdraad-Ø	14 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	11 mm
Totale lengte L	110 mm
Schacht-vierkant □	9 mm

Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	42 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M14
Coating	genitreerd en stoomontlaten
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	rood
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	15 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		