



Machinetap, TiN, UNF: 10-32



Bestelgegevens

Bestelnummer	138005 10-32
GTIN	4045197533340
Artikelklasse	11H

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele uitvoering, met 20° rechtse spiraal. Met **speciale TiN-coating** voor **roest- en zuurbestendige staalsoorten**. Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).

Toepassing:

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.

Flankhoek: 60 graden

Tolerantieklasse: 2B

Aansnijdingsvorm: C

Spiraalhoek: 20 graden

Inwendige koeling: false

Toepassing bij boringtype: tot 2xD bij blind gat

Draadsoort: UNF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Gangen per inch: 32

Schroefdraad-Ø: 4,83 mm

Totale lengte L_{tot} : 70 mm

Schacht-Ø: 3,5 mm

Schacht-vierkant: 2,7 mm

Kerngat-Ø: 4,1 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	4,1 mm
Aansnijdingshoek	50 graden
Aantal spaangroeven	3

Schroefdraad-Ø	4,83 mm
Gangen per inch	32
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 374
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø	3,5 mm
Totale lengte L _{tot.}	70 mm
Schacht-vierkant	2,7 mm
Draaddiepte	9,66 mm
Draadspoed	0,794 mm
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	10-32
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	20 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2xD bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw