

Garant**Machine-zaagblad, HSS, Lengte L / tanden per inch: 400/10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	171000 400/10
GTIN	4045197094889
Artikelklasse	11R

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT – zaagblad van molybdeengelegeerd hoogrendement-snelstaal **HSS (DMo5)**. Door hoge hardheid en uiterste taaiheid worden zeer **hoge snijvermogens** bereikt (korte snijtijden en hoge standtijden). De precieze zetting garandeert rechte zaagsnedes.

Technische beschrijving

Breedte	32 mm
Dikte	1,6 mm
Spangat-Ø	8,5 mm
Tanden per inch	10
Lengte L	400 mm
Vertanding	Normaal
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Machinezagblad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		

Staal < 500 N/mm ²	geschikt
Staal < 750 N/mm ²	geschikt
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt
nat maximaal	geschikt