

## Garant

### Machine-zaagblad, HSS, Lengte L / tanden per inch: 600/6



#### Bestelgegevens

Bestelnummer	171000 600/6
GTIN	4045197095053
Artikelklasse	11R

#### Omschrijving

##### Uitvoering:

**GARANT** – zaagblad van molybdeengelegeerd hoogrendement-snelstaal **HSS (DMo5)**. Door hoge hardheid en uiterste taaiheid worden zeer **hoge snijvermogens** bereikt (korte snijtijden en hoge standtijden). De precieze zetting garandeert rechte zaagsnedes.

#### Technische beschrijving

Tanden per inch	6
Breedte	50 mm
Dikte	2,5 mm
Spangat-Ø	12,5 mm
Lengte L	600 mm
Vertanding	Normaal
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Machinezagblad

#### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		

Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt
nat maximaal	geschikt