



Machine-roltap zonder smeergroeven HSS-E 6GX, TiAlN, M: M4



Bestelgegevens

Bestelnummer	139142 M4
GTIN	4045197446640
Artikelklasse	12H

Omschrijving

Uitvoering:

DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12).

Tolerantieklasse: ISO 3X / 6GX = **overmaat 0,02 – 0,04 mm.**

Toepassing:

Voor werkstukken die van een **galvanische bescherm laag** worden voorzien of die door harden licht krimpen.

Tolerantieklasse: ISO 3X 6GX

Draadspoed: 0,7 mm

Totale lengte L: 63 mm

Schacht- \emptyset D_s: 4,5 mm

Schacht-vierkant □: 3,4 mm

Kerngat- \emptyset richtwaarde: 3,7 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad- \emptyset	4 mm
Draadspoed	0,7 mm
Schacht- \emptyset D _s	4,5 mm
Schacht-vierkant □	3,4 mm
Totale lengte L	63 mm
Kerngat- \emptyset richtwaarde	3,7 mm

Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Draaddiepte	6 mm
Draadafmeting	M4
Coating	TiAlN
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 2174
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind gat
Snijrichting	rechts
Gekleurde ring	groen
Producttype	Roltap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	23 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	23 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	22 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	22 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	11 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	12 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		

nat maximaal

geschikt