

**Garant****Machine-roltap zonder smeergroeven HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M3,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	139125 M3,5
GTIN	4045197508683
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:**Gr. M1-M1,4 – **tolerantieklasse:** ISO 1X / 4HX**DIN 2174** (≈ **DIN 371** ≤ M10; ≈ **DIN 376** ≥ M12).

De **innovatieve polygoonvorm** maakt uiteenlopende toepassingen mogelijk. De **multifunctionele laagstructuur** bereikt een **maximale standtijd**, ook bij **hoogvaste materialen**.

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 0,6 mm

Totale lengte L: 56 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 4 mm

Schacht-vierkant □: 3 mm

Kerngat-Ø richtwaarde: 3,25 mm

**Technische beschrijving**

Draadspoed	0,6 mm
Schroefdraad-Ø	3,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Schacht-vierkant □	3 mm
Totale lengte L	56 mm
Kerngat-Ø richtwaarde	3,25 mm

Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Draaddiepte	5,25 mm
Draadafmeting	M3,5
Coating	TiN
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind gat
Snijrichting	rechts
Gekleurde ring	groen
Producttype	Roltap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	42 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	42 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	37 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	32 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	27 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	22 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	17 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	M

CuZn	beperkt geschikt	22 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		