



Stationaire machineklem, Type: 150M



Bestelgegevens

Bestelnummer	362175 150M
GTIN	4062406384081
Artikelklasse	32P

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust basisdeel van gietijzer, geleidebanen en grondvlak gehard. Reinigingsopeningen in basisdeel voor goede spaanafvoer. Gereduceerde verheffing van delen door speciale krachtaanzet in de mobiele bek.

Toepassing:

Veelzijdig te gebruiken spanmiddel voor bewerkingscentra.

Levering:

Incl. 2 × opzetbek, 2 × voorzetbek nr. 362181 en 1 × handslinger.

Accessoires:

Voorzetbekken nr. 362177 – 362183, kruk nr. 362190, reservedelenset nr. 362199. Montage met groefbouten nr. 375300 en uitlijning via T-groefstukken nr. 375365.

Opmerking:

Uitlijnmaten niet compatibel met andere merken. Metrische versie – schroeven en schroefdraad in metrische uitvoering, aandrijf-6-kant = SW 19 mm.

Technische beschrijving

L ₁	101,6 mm
L ₂	58,7 mm
Spankracht	36 kN
Kleurcode voor bijpassende accessoires	NC-HOLEX

Type	Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
L ₃	90,5 mm
Lengte basisdeel a	427 mm
Bekhoogte C	44,5 mm
Sleutelwijdte SW	19 mm
Spanbereik b	0 - 232 mm
Bekbreedte A	151 mm
Breedte basisdeel B	186 mm
Boringafstand f	98,4 mm
Hoogte basisdeel c +/- 0,012	73 mm
Snelverstelling	nee
Bekken verwisselbaar	ja
Producttype	Machineklem

Accessoires

VoorzetbekStandaard Type 150	362181 150
Reservedelenset9-delige set Type 9	362199 9