

**Garant**
**RPKW 10T3MOT, HB7605, Type: HART**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212038 HART
GTIN	4062406390334
Artikelklasse	21A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1$  mm.

Om alle zes snijkanten te kunnen gebruiken, mag een  $a_p$  van 2,5 mm niet worden overschreden.

Voeding  $f_z$  per tand: 0,25 mm

ISO-code wisselplaat: RPKW 10T3MOT

Type: HART

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	RPKW 10T3MOT
Type	HART
Soort	HB7605
Voeding $f_z$ per tand	0,25 mm

Aantal wisselingen/snijkant	6
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	P
Staal < 50 HRC	geschikt	110 m/min	H
Staal < 55 HRC	geschikt	90 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	65 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt	50 m/min	H
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		