

Garant**RPKW 1204MOT, HB7515, Type: ST1400**

Bestelgegevens

Bestelnummer	212054 ST1400
GTIN	4062406390372
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

Om alle zes snijkanten te kunnen gebruiken, mag een a_p van 3 mm niet worden overschreden.

Voeding f_z per tand: 0,35 mm

ISO-code wisselplaat: RPKW GARANT 1204MOT

Type: ST1400

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Type	ST1400
ISO-code wisselplaat	RPKW GARANT 1204MOT
Soort	HB7515
Voeding f_z per tand	0,35 mm

Aantal wisselingen/snijkant	6
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	330 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	230 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
GG(G)	geschikt	220 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	geschikt		