

Garant
XNEX 080608, HU7710, Type: ALU


Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 215184 ALU |
| GTIN | 4062406392239 |
| Artikelklasse | 21A |

Omschrijving

Uitvoering:

6 Snijkanten zorgen voor een hoog rendement dankzij een lage prijs per snijkant. Dubbelzijdige HM-wisselplaat met 2x3-snijkanten voor **hoekfreesbewerkingen**.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Maximale snijdiepte $a_{p,max}$: 4 mm

Voeding f_z per tand: 0,15 mm

Plaatdikte S: 6.35 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|-------------|
| Type | ALU |
| Voeding f_z per tand | 0,15 mm |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Plaatdikte S | 6.35 mm |
| ISO-code wisselplaat | XNEX 080608 |
| Soort | HU7710 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Snijmateriaal | HM |
| Maximale snijdiepte $a_{p \max}$ | 4 mm |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 6 |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|----------------------------|--------------|------------|----------|
| Alu kunststoffen | geschikt | 1320 m/min | N |
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | 1320 m/min | N |
| Aluminium > 10% Si | geschikt | 1100 m/min | N |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |