

**Garant****XNEX 080608, HB7525, Type: ST900**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	215185 ST900
GTIN	4062406392246
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

### Uitvoering:

Dubbelzijdige HM-wisselplaat met 2x3-snijkmanten voor **hoekfreesbewerkingen**.  
6 Snijkmanten zorgen voor een hoog rendement dankzij een lage prijs per snijkant.

### Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.

Maximale snijdiepte  $a_{p \max}$ : 4 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,18 mm

Plaatdikte S: 6.35 mm

## Technische beschrijving

Voeding $f_z$ per tand	0,18 mm
Hoekradius	0,8 mm
Type	ST900
Plaatdikte S	6.35 mm
ISO-code wisselplaat	XNEX 080608
Soort	HB7525

Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	335 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	300 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	280 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		