


**Garant**
**ZCMX 09T302, Soort: HBZ310**


## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 268437 HBZ310 |
| GTIN          | 4062406392673 |
| Artikelklasse | 21E           |

## Omschrijving

ZCMX 09T302 HBZ310 Soort: HBZ310

Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Voeding draaien: 0,05 - 0,4 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,3 mm

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 200 - 600 m/min

## Technische beschrijving

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Snijmateriaal                       | HM              |
| Hoekradius                          | 0,4 mm          |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 200 - 600 m/min |
| Aantal wisselingen/snijkanten       | 2               |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,2 - 4 mm      |
| Voeding draaien                     | 0,05 - 0,4 mm   |
| Hoofdtoepassing                     | N               |
| Voeding boren                       | 0,03 - 0,3 mm   |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Coating                                    | PVD                          |
| ISO-code wisselplaat                       | ZCMX 10T304                  |
| Soort                                      | HBZ310                       |
| Snedecondities                             | continu                      |
| geschikt voor gereedschap-Ø D <sub>c</sub> | 18 mm                        |
| Producttype                                | Wisselplaat voor het draaien |