


Garant**ZCMX 09T304, Soort: HBZ310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268438 HBZ310
GTIN	4062406392697
Artikelklasse	21E

Omschrijving

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 8.

geschikt voor gereedschap-Ø D_c: 18 mm

Soort: HBZ310

Snijdiepte a_p: 0,2 - 4 mm

Voeding draaien: 0,05 - 0,4 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,3 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 200 - 600 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoofdtoepassing	N
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	ZCMX 10T308
Voeding boren	0,03 - 0,3 mm

Voeding draaien	0,05 - 0,4 mm
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HBZ310
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	200 - 600 m/min
Snedecondities	continu
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Coating	PVD
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	18 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien