

Garant**ZCMX 09T304, Soort: HBZ025**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268438 HBZ025
GTIN	4062406392741
Artikelklasse	21E

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel middenkorrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keuze voor draai- en boortoepassingen.

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 8.

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 210 m/min
Coating	PVD
ISO-code wisselplaat	ZCMX 10T308
Snedecndities	continu
Voeding f draaien	0,1 - 0,3 mm
Soort	HBZ025
Snijmateriaal	HM

Aantal wisselingen/snijanten	2
Voeding f boren	0,03 - 0,12 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,4 - 2 mm
Hoekradius	0,4 mm
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	18 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien