

**Garant****ZCMX 09T304, Soort: HBZ120**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268438 HBZ120
GTIN	4062406392772
Artikelklasse	21E

## Omschrijving

**T.b.v. :**

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 8.

geschikt voor gereedschap-Ø D<sub>c</sub>: 18 mm

Soort: HBZ120

Snijdiepte a<sub>p</sub>: 0,4 - 2 mm

Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm

Snijnsnelheid v<sub>c</sub> Hoofdtoepassing: 90 - 200 m/min

## Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Voeding boren	0,03 - 0,12 mm
Hoekradius	0,4 mm
Coating	PVD
Soort	HBZ120

Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 200 m/min
Snedeccondities	continu
Aantal wisselingen/snij kanten	2
ISO-code wisselplaat	ZCMX 10T308
Snijdiepte $a_p$	0,4 - 2 mm
Voeding draaien	0,1 - 0,3 mm
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	18 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien