

**Garant****ZCMX 130408, Soort: HBZ120**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268444 HBZ120
GTIN	4062406392819
Artikelklasse	21E

## Omschrijving

ZCMX 130408 HBZ120 Soort: HBZ120

Snijdiepte  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 90 - 200 m/min

## Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijcanten	2
Voeding draaien	0,1 - 0,3 mm
Snijdiepte $a_p$	0,4 - 2 mm
Soort	HBZ120
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	ZCMX 130408
Hoekradius	0,8 mm

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 200 m/min
Snedeccondities	continu
Coating	PVD
Voeding boren	0,03 - 0,12 mm
Hoofdtoepassing	M
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	25 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien