


**Garant****Centrische machineklem basisapparaat Xtric, Type: 80SS5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	363000 80SS5
GTIN	4062406338817
Artikelklasse	310

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Zeer goede toegankelijkheid en perfect symmetrisch.**
- **Compleet gehard en onderzijde fijngefreed.**
- **Spannen van onbewerkte en bewerkte delen met zeer minimale verheffing van bekken/delen.**
- **Geniaal systeem voor snelle wisseling van bekken zonder gereedschap.**
- **Spankracht tot 25 kN bij 90 Nm draaimoment.**
- **Snel en intuïtief te bedienen.**
- **Herhalingsnauwkeurigheid <0,01 mm.**
- **Schaalverdeling voor voorpositioneren van de spanmodules.**
- **Spindelmoer met of zonder pendelfunctie.**
- **Spanrand voor spanklemstukken.**
- **Centruminstelling met pensleutel.**

**Toepassing:**

Perfect voor de 5-zijdige bewerking. Centrische spanning.

**T.b.v.:**

Opzetbekken nr. 363010 – 363045.

**Levering:**

5x Xtric 363000.

**Technische beschrijving**

Spanbereik S1	0 - 76 mm
---------------	-----------

Hoogte H	40 mm
B	80 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires	Xtric 80
maximaal draaimoment	85 Nm
Spankracht tot maximaal	25 kN
Gewicht	3,2 kg
Spanbereik S2	74 - 144 mm
Sleutelwijdtematen	5 mm
Sleutelwijdtematen	10 mm
L	170 mm
Langssleuf	20 mm
Serie	Xtric
Steekmaat onderkant	52 mm
Producttype	Machineklem