

Garant
Machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM, TiN, MF: 6X0,75

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 139265 6X0,75 |
| GTIN | 4045197509529 |
| Artikelklasse | 11H |

Omschrijving
Uitvoering:

DIN 2174 (\approx DIN 374). **Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden.**

De **innovatieve polygoonvorm** maakt uiteenlopende toepassingen mogelijk. De **multifunctionele laagstructuur** bereikt een **maximale standtijd**, ook bij **hoogvaste materialen**.

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 0,75 mm

Totale lengte L: 80 mm

Schacht- \emptyset D_s: 4,5 mm

Schacht-vierkant \square : 3,4 mm

Kerngat- \emptyset met richtwaarde: 5,65 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Aantal spaangroeven | 5 |
| Schroefdraad- \emptyset | 6 mm |
| Aantal snijkanten Z | 5 |
| Schacht- \emptyset D _s | 4,5 mm |
| Schacht-vierkant \square | 3,4 mm |
| Totale lengte L | 80 mm |
| Kerngat- \emptyset met richtwaarde | 5,65 mm |
| Draaddiepte | 18 mm |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Draadspoed | 0,75 mm |
| Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX |
| Draadafmeting | M6×0,75 |
| Coating | TiN |
| Draadsoort | MF |
| Flankhoek | 60 graden |
| Snijmateriaal | HSS E PM |
| Norm | DIN 2174 |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind en doorlopend gat |
| Snijrichting | rechts |
| Gekleurde ring | groen |
| Producttype | Roltap |