

Garant**DNMG 110408, Soort: HB730-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250754 HB730-1
GTIN	4062406394912
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 110408 HB730-1 Soort: HB730-1
Spaanbreker: XUM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 6 mm
Voeding f : 0,2 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 35 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB730-1
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	35 - 230 m/min
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 110404
Hoekradius	0,4 mm

Spaanbreker	XUM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 6 mm
Voeding f	0,2 - 0,6 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Coating	Nano-PVD
Hoofdtoepassing	UNI
Producttype	Wisselplaat voor het draaien