

**Garant**
**Machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM, TiN, MF: 8X1**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	139265 8X1
GTIN	4045197509536
Artikelklasse	11H

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

**DIN 2174** (≈ DIN 374). **Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden.**

De **innovatieve polygoonvorm** maakt uiteenlopende toepassingen mogelijk. De **multifunctionele laagstructuur** bereikt een **maximale standtijd**, ook bij **hoogvaste materialen**.

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 1 mm

Totale lengte L: 90 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Schacht-vierkant □: 4,9 mm

Kerngat-Ø met richtwaarde: 7,55 mm

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	5
Schroefdraad-Ø	8 mm
Aantal snijkanten Z	5
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Totale lengte L	90 mm
Kerngat-Ø met richtwaarde	7,55 mm
Draaddiepte	24 mm

Draadspoed	1 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Draadafmeting	M8x1
Coating	TiN
Draadsoort	MF
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Gekleurde ring	groen
Producttype	Roltap