

Garant**Machine-roltap voor synchroonspindels, met smeergroeven VHM IK, TiAlN, M: M8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	139243 M8
GTIN	4045197365668
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:**

speciale polygoongeometrie en schacht volgens DIN 6535-HA voor toepassing op machines met **gesynchroniseerde spindelaandrijving**. Met **smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden**. Dankzij **speciaal VHM-materiaal** voor hoge snijsnelheden en lange standtijden. Door **TiAlN- en glijstofcoating** een geringe slijtage en geringe neiging tot materiaaloplossing.

Met inwendige koelvloeistoftoevoer zijdelings uit de groeven, aanbevolen bij bewerking van **doorlopende en blinde gaten**.

Opmerking:

Voor het gebruik op synchroonspindels, garandeert de **GARANT**-draadsnij-snelwisselhouder **nr. 338100 – 338121 met minimale lengtecompensatie (MLA)** de bewerking met optimale proceszekerheid.

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 1,25 mm

Totale lengte L: 90 mm

Schacht-Ø D_s: 8 mm

Schacht-vierkant □: 6,2 mm

Kerngat-Ø richtwaarde: 7,45 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	6
Draadspoed	1,25 mm
Schroefdraad-Ø	8 mm

Aantal snijkanten Z	6
Schacht-Ø D _s	8 mm
Schacht-vierkant □	6,2 mm
Totale lengte L	90 mm
Kerngat-Ø richtwaarde	7,45 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Draaddiepte	24 mm
Draadafmeting	M8
Coating	TiAlN
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling	ja
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Schachttolerantie	h6
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Roltap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	53 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	53 m/min	N

Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	50 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	55 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	50 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	47 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	43 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	36 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		