

**Garant****Machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM, TiN, MF: 12X1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	139265 12X1
GTIN	4045197509550
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:**

**DIN 2174** (≈ DIN 374). **Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden.**

De **innovatieve polygoonvorm** maakt uiteenlopende toepassingen mogelijk. De **multifunctionele laagstructuur** bereikt een **maximale standtijd**, ook bij **hoogvaste materialen**.

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 1 mm

Totale lengte L: 100 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Schacht-vierkant □: 7 mm

Kerngat-Ø met richtwaarde: 11,55 mm

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	6
Aantal snijkanten Z	6
Schroefdraad-Ø	12 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Schacht-vierkant □	7 mm
Totale lengte L	100 mm
Kerngat-Ø met richtwaarde	11,55 mm
Draaddiepte	36 mm

Draadspoed	1 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Draadafmeting	M12×1
Coating	TiN
Draadsoort	MF
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Gekleurde ring	groen
Producttype	Roltap