



## Machinetap HSS-E, TiN, M: M10



### Bestelgegevens

Bestelnummer	132705 M10
GTIN	4045197649010
Artikelklasse	12H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Met schilaansnijding.**

**Geleidingsdeel met smeergroeven**, maar zonder spaangroeven.

Geringe neiging tot materiaaloplossing. **Tolerantieklasse: ISO 2 6H**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspeed: 1,5 mm

Totale lengte L: 100 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Schacht-vierkant □: 8 mm

Kerngat-Ø: 8,5 mm

### Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	10 mm
Draadspeed	1,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	8,5 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Totale lengte L	100 mm

Schacht-vierkant □	8 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	30 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M10
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen
Producttype	Tap