

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9540, Type: UNI**

Bestelgegevens

Bestelnummer	213075 UNI
GTIN	4062406355494
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdig wisselplaten met 2 snijkanten. Krachtige substraten en innovatieve snijkantgeometrieën garanderen optimale productieresultaten.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\max}$.

Programmeerradius bij $a_{p\max}$: 1,6 mm

Plaatdikte S: 3.97 mm

Technische beschrijving

Type	UNI
Hoekradius	0,8 mm
Plaatdikte S	3.97 mm
ISO-code wisselplaat	ANGX GARANT 10T308ZEER
Soort	HB9540
Snijmateriaal	HM

aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$	0,8 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,6 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
Uni	geschikt		
Lucht	geschikt		