

**Garant****Handtappenset linkse draad, ongecoat, M: M16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130460 M16
GTIN	4062406398163
Artikelklasse	11G

**Omschrijving****Uitvoering:**3-Delige set, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap.****Toepassing:**

Voor metrische linkse draad volgens DIN13.

**Technische beschrijving**

Draadsoort	M
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Draadspoed	2 mm
Draaddiepte	48 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadafmeting	M16
Totale lengte L	80 mm
Norm	DIN 352
Schacht-vierkant □	9 mm
Kerngat-Ø	14 mm

Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS
Schroefdraad-Ø	16 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	A
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		

Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt