

**Machinetap HSS-E vorm CS, TiN, M: M5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132700 M5
GTIN	4045197072481
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:****Met schilaansnijding.**

**Geleidingsdeel met smeergroeven**, maar zonder spaangroeven.

Geringe neiging tot materiaaloplossing.

(Vorm CS) 2 – 3-gang-aansnijding – **met schilaansnijding. Tolerantieklasse: ISO 2 6H**

**Voordeel:****Bijzonder stabiel, optimale eigengeleiding.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,8 mm

Totale lengte  $L_{tot}$ : 70 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Kerngat-Ø: 4,2 mm

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	0,8 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aansnijdingshoek	50 graden
Schroefdraad-Ø	5 mm
Kerngat-Ø	4,2 mm
Norm	DIN 371

Schacht-Ø	6 mm
Totale lengte L <sub>tot.</sub>	70 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	15 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	CS
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen