

Garant**Handtappenset linkse draad, ongecoat, M: M5****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 130460 M5 |
| GTIN | 4062406398002 |
| Artikelklasse | 11G |

Omschrijving**Uitvoering:**

3-Delige set, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap.**

Toepassing:

Voor metrische linkse draad volgens DIN13.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,8 mm

Totale lengte L: 50 mm

Schacht-Ø D_s: 6 mm

Schacht-vierkant □: 4,9 mm

Kerngat-Ø: 4,2 mm

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|----------|
| Tolerantieklasse | ISO 2 6H |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Schacht-vierkant □ | 4,9 mm |
| Norm | DIN 352 |
| Draadspoed | 0,8 mm |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Aantal spaangroeven | 3 |
| Draadafmeting | M5 |
| Draadsoort | M |
| Schroefdraad-Ø | 5 mm |
| Draaddiepte | 15 mm |
| Totale lengte L | 50 mm |
| Schacht-Ø D _s | 6 mm |
| Snijmateriaal | HSS |
| Kerngat-Ø | 4,2 mm |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 |
| Aansnijdingsvorm | D |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Aansnijdingsvorm | A |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat |
| Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat |
| Snijrichting | links |
| Type schroefdraadgereedschap | Handtap |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|----------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu kunststoffen | beperkt geschikt | | |
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | | |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Aluminium > 10% Si | beperkt geschikt |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt |
| GG(G) | beperkt geschikt |
| Uni | geschikt |
| Olie | geschikt |
| droog | beperkt geschikt |