



Excentrische spanklem met klauwschijf, Schroefdraad M: M12



Bestelgegevens

Bestelnummer	370008 M12
GTIN	4046368875887
Artikelklasse	37M

Omschrijving

Uitvoering:

- **Weinig ruimte nodig, daardoor weinig storende contouren.**
- **Spannen van willekeurig gevormde werkstukken.**

Klemschijf van inzetgehard staal met stalen excenterschroef.

Levering:

1 stalen schroef, 1 klamschijf.

Opmerking:

Bij klem M 10 is binnen-6-kant sleutel maat 7 nodig!

Technische beschrijving

Spankracht	18 kN
Schijfhoogte H	9,6 mm
Maximaal aanhaalmoment	88 Nm
Schroefdraad M	M12
Excenterafstand S_1	2 mm

Inbusschijf SW ₁	8 mm
Maat A	12,7 mm
Draadlengte L	25 mm
Kartelring Ø D ₁	25,4 mm
Producttype	Excentrische spanklem