

Garant**Machinetap voor gietijzer, genitreerd, M: M18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132500 M18
GTIN	4045197071842
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Met rechte spaangroeven en korte aansnijding** (2 – 3 gangen).**Callout:**

4 snijkanten (vanaf maat M5).

4 groeven (vanaf maat M5).

Door genitreerde oppervlakken (13 2500) bijzonder slijtbestendig.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 2,5 mm

Totale lengte L: 125 mm

Schacht-Ø D_s: 14 mm

Schacht-vierkant □: 11 mm

Kerngat-Ø: 15,5 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	2,5 mm
Aantal spaangroeven	4
Kerngat-Ø	15,5 mm
Schroefdraad-Ø	18 mm
Aantal snijkanten Z	4
Norm	DIN 376

Schacht-Ø D _s	14 mm
Totale lengte L	125 mm
Schacht-vierkant □	11 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	54 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M18
Coating	genitreerd
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	wit
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
GG	geschikt	13 m/min	K
GGG	beperkt geschikt	9 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		

