

**Garant****Machinetap HSS-E vorm B, ongecoat, MF: 40X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132830 40X1,5
GTIN	4045197073440
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:  
Met schilaansnijding.**

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Tolerantieklassse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1,5 mm

Totale lengte L: 170 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Schacht-vierkant □: 24 mm

Kerngat-Ø: 38,5 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	40 mm
Draadspoed	1,5 mm
Aantal snijkanten Z	4
Aantal spaangroeven	4
Kerngat-Ø	38,5 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Totale lengte L	170 mm
Schacht-vierkant □	24 mm
Tolerantieklassse	ISO 2 6H

Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 374
Draaddiepte	120 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M40×1,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		