

Garant**Schroefborging 2GP90, Inhoud: 250ml****Bestelgegevens**

Bestelnummer	088063 250
GTIN	4062406423469
Artikelklasse	01K

Omschrijving**Uitvoering:**

Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component schroefborgingen zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen. Type **2GP90** middelvast. Betrouwbare afdichting van gietbehuizingen en lasnaden. Ook voor het naderhand borgen en bevestigen van kleine schroeven en cilindrische onderdelen.

Toepassing:

Weinig sterk – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk. **Middelsterk** – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk. **Hoogvast** – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150°C).

Opmerking:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Technische beschrijving

Minimaal losbreekmoment	10 - 15 Nm
Vlampunt	100 °C

Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Volledig uitgehard na	5 - 8 h
Chemische basis	Methacrylate
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
Handvastheid na	40 - 60 min
geschikt voor toepassingsgebied	universeel inzetbaar
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefborging
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefdraadafdichting
geschikt voor toepassingsgebied	voorgemonteerde schroefverbindingen
Eigenschap	afdichtend
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Sterkteklasse	Middelsterk
Vorm	vloeibaar
Dynamische viscositeit	10 - 20 mPas
Voor draadafmeting M tot	M6
Kleur	groen
Inhoud	250 ml
Dichtheid	1,08 g/cm ³
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
geschikt voor materiaal	metaal
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Producttype	Schroefborging