

Garant**Machinetap HSS-E vorm B, ongecoat, MF: 36X2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132830 36X2
GTIN	4045197073419
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Met schilaansnijding.**

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Tolerantieklassse: ISO 2 6H

Draadspoed: 2 mm

Totale lengte L: 170 mm

Schacht-Ø D_s: 28 mm

Schacht-vierkant □: 22 mm

Kerngat-Ø: 34 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	2 mm
Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	34 mm
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	36 mm
Schacht-Ø D _s	28 mm
Totale lengte L	170 mm
Schacht-vierkant □	22 mm
Tolerantieklassse	ISO 2 6H

Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 374
Draaddiepte	108 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M36×2
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		