

**Machinetap HSS-E vorm B, ongecoat, MF: 10X1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132840 10X1
GTIN	4045197073679
Artikelklasse	12H

Omschrijving

Uitvoering:
Met schilaansnijding.

Technische beschrijving

Draadspoed	1 mm
Aantal spaangroeven	4
Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	9 mm
Schroefdraad-Ø	10 mm
Schacht-Ø D _s	7 mm
Totale lengte L	90 mm
Schacht-vierkant □	5,5 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 374
Draaddiepte	30 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M10×1
Coating	ongecoat

Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		