



## Machinetap HSS-E 6H, TiN, M× spoed: 8X0,75



### Bestelgegevens

Bestelnummer	132900 8X0,75
GTIN	4045197074294
Artikelklasse	11H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Sterke schilaansnijding.**

**Geleidingsdeel met smeergroeven**, maar zonder spaangroeven.

Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).

#### Voordeel:

**Bijzonder stabiel, optimale eigengeleiding** en **geen nasnijden** tijdens de terugloop.

Veelzijdig toepasbaar, geringe neiging tot materiaaloplassing – voor hogere snijnelheden.

#### Opmerking:

**NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!**

**Aanbevolen opvolger is nr. 132905.**

Flankhoek: 60 graden

Schroefdraadnorm: DIN 13

Aansnijdingsvorm: B

Inwendige koeling: false

Toepassing bij boringtype: tot 3×D bij doorlopend gat

Snijrichting: rechts

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspeed: 0,75 mm

Totale lengte  $L_{tot}$ : 80 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Schacht-vierkant: 4,9 mm

Kerngat-Ø: 7,2 mm

### Technische beschrijving

Draadspoed	0,75 mm
Aansnijdingshoek	50 graden
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	8 mm
Kerngat-Ø	7,2 mm
Schacht-Ø	6 mm
Totale lengte L <sub>tot.</sub>	80 mm
Schacht-vierkant	4,9 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 374
Draaddiepte	24 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	8×0,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen