

Garant**Machinetap, genitreerd, MF: 4X0,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132880 4X0,5
GTIN	4045197074119
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Voordeel:**

Droge bewerking bij grijs gietijzer – er hoeft geen koelsmeermiddel te worden gebruikt. Door genitreerde oppervlakken bijzonder slijtbestendig.

Opmerking:

met 3 snijkanten.

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 0,5 mm

Totale lengte L: 63 mm

Schacht-Ø D_s: 2,8 mm

Schacht-vierkant □: 2,1 mm

Kerngat-Ø: 3,5 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	4 mm
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	3,5 mm
Draadspoed	0,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Totale lengte L	63 mm

Schacht-vierkant □	2,1 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 374
Draaddiepte	12 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M4×0,5
Coating	genitreerd
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	wit
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
GG	geschikt	13 m/min	K
GGG	beperkt geschikt	9 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		