

Garant**RDHX 0702 MOTN, CBN925, Type: HART****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212218 HART
GTIN	4062406358617
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Met coating voor optische slijtageherkenning.

Opmerking:

Met aanhaalmoment 0,9 Nm monteren.

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,5$ mm.

Voeding f_z per tand: 0,13 mm

ISO-code wisselplaat: RDHX 0702 MOTN

Type: HART

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	RDHX 0702 MOTN
Snijmateriaal	CBN
Type	HART
Soort	CBN925

Voeding f_z per tand	0,13 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt	350 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	300 m/min	H
Staal < 67 HRC	geschikt	300 m/min	H
GG(G)	geschikt	500 m/min	K
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		