

Garant**PU-slangset met stalen veiligheidskoppeling Ø 8×12 mm, bruikbare slanglengte: 5m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080242 5
GTIN	4062406523794
Artikelklasse	01A

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-slang met goede terugtrekkracht.
Zeer geschikt voor geolieerde perslucht.

Levering:

Inclusief stalen **veiligheids**-snelkoppeling en stalen nippel.

Technische beschrijving

bruikbare slanglengte	5 m
Aansluiting steeknippel	1/4 inch
Maximale werkdruk	16 bar
Slang binnen-Ø	8 mm
Slang buiten-Ø	12 mm
Kleur	blauw
Producttype	Slang

Accessoires

Nippel met buitendraadSet 5-delig Aansluit-buitendraad
1/4 inch

080290 1/4