

**Machinetap HSS-E 6H, TiN, M× spoed: 3X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132900 3X0,35
GTIN	4045197074249
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Sterke schilaansnijding.****Geleidingsdeel met smeergroeven**, maar zonder spaangroeven.Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).**Voordeel:****Bijzonder stabiel, optimale eigengeleiding** en **geen nasnijden** tijdens de terugloop.

Veelzijdig toepasbaar, geringe neiging tot materiaaloplassing – voor hogere snij snelheden.

Opmerking:**NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!****Aanbevolen opvolger is nr. 132905.**

Flankhoek: 60 graden

Schroefdraadnorm: DIN 13

Aansnijdingsvorm: B

Inwendige koeling: false

Toepassing bij boringtype: tot 3×D bij doorlopend gat

Snijrichting: rechts

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspeed: 0,35 mm

Totale lengte L_{tot.}: 56 mm

Schacht-Ø: 2,2 mm

Kerngat-Ø: 2,65 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	3 mm
Kerngat-Ø	2,65 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Aansnijdingshoek	50 graden
Draadspoed	0,35 mm
Schacht-Ø	2,2 mm
Totale lengte L _{tot.}	56 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 374
Draaddiepte	9 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	3×0,35
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen