



PU-slangset High Vis met stalen veiligheidskoppeling eSafe Ø 8×12 mm, bruikbare slanglengte: 5m



Bestelgegevens

Bestelnummer	080246 5
GTIN	7391390442215
Artikelklasse	08A

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-slang met goede terugtrekkracht. Slangkit in signaalkleur groen (High-visible).

Levering:

Inclusief stalen **veiligheids**-snelkoppeling en stalen nippel.

Technische beschrijving

Slang buiten-Ø	12 mm
bruikbare slanglengte	5 m
Aansluiting steeknippel	1/4 inch
Kleur	groen
Slang binnen-Ø	8 mm
Maximale werkdruk	16 bar
Producttype	Slang

Accessoires

Nippel met buitendraadSet 5-delig Aansluit-buitendraad
1/2 inch

080290 1/2

VeiligheidskoppelingBuitendraad Aansluit-buitendraad 1/2
inch

080285 1/2