

Garant
VHM-ruwfrees MTC / TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 20mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	202978 20
GTIN	4045197431516
Artikelklasse	11X

Omschrijving
Uitvoering:

Duidelijke snijkraftvermindering dankzij 45°-spiraal.

Speciaal voor de **trochoïdale freesstrategie**.

Toepassing:

Speciaal voor **MTC (Multi Task Cutting)**-toepassing op de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.

Opmerking:

Wij adviseren om bij materialen > 55 HRC de snedediepte te reduceren tot $a_p = 0,25 \times D \dots 0,5 \times D$.

Technische beschrijving

Voeding f_z voor kanten in staal < 60 HRC	0,05 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,25 mm
Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	70 mm
Snijkant-Ø D_c	20 mm
Vrijloop-Ø D_1	19 mm
Aantal tanden Z	4
Voeding f_z voor spiebaanfreesen in staal < 60 HRC	0,05 mm
Schacht-Ø D_s	20 mm
Totale lengte L	126 mm
Snijlengte L_c	60 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal

Schacht	DIN 6535 HA met h6
Tolerantie nominale \varnothing	f8
Spiraalhoek	45 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	H
Spiraalhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,2 \times D$ bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,1 \times D$
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	TPC
Verspaningsstrategie	MTC
Gekleurde ring	rood
Producttype	Hoekfreen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	115 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	115 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	60 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	30 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt	25 m/min	H
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt	20 m/min	H
nat maximaal	beperkt geschikt		

nat minimaal	beperkt geschikt
droog	geschikt
Lucht	geschikt