

**Garant****Machinetap, genitreerd, MF: 12X1,5****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 132880 12X1,5 |
| GTIN          | 4045197074188 |
| Artikelklasse | 11H           |

**Omschrijving****Voordeel:**

**Droge bewerking** bij grijs gietijzer – er hoeft geen koelsmeermiddel te worden gebruikt. Door genitreerde oppervlakken bijzonder slijtbestendig.

**Opmerking:**

met 4 snijkanten.

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 1,5 mm

Totale lengte L: 100 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Schacht-vierkant □: 7 mm

Kerngat-Ø: 10,5 mm

**Technische beschrijving**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Aantal spaangroeven      | 4       |
| Draadspoed               | 1,5 mm  |
| Aantal snijkanten Z      | 4       |
| Kerngat-Ø                | 10,5 mm |
| Schroefdraad-Ø           | 12 mm   |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 9 mm    |
| Totale lengte L          | 100 mm  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Schacht-vierkant □           | 7 mm                                    |
| Tolerantieklasse             | ISO 2X 6HX                              |
| Snijmateriaal                | HSS E                                   |
| Norm                         | DIN 374                                 |
| Draaddiepte                  | 36 mm                                   |
| Draadsoort                   | MF                                      |
| Draadafmeting                | M12×1,5                                 |
| Coating                      | genitreerd                              |
| Flankhoek                    | 60 graden                               |
| Schroefdraadnorm             | DIN 13                                  |
| Aansnijdingsvorm             | C                                       |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                  |
| Inwendige koeling            | nee                                     |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3×D bij blind gat                   |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3×D bij doorlopend gat              |
| Snijrichting                 | rechts                                  |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking |
| Gekleurde ring               | wit                                     |
| Producttype                  | Tap                                     |

## Gebruikersgegevens

|              | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------|------------------|----------------|----------|
| GG           | geschikt         | 13 m/min       | K        |
| GGG          | beperkt geschikt | 9 m/min        | K        |
| nat maximaal | geschikt         |                |          |
| droog        | beperkt geschikt |                |          |