

Garant**Centrische machineklem basisapparaat Xtric, Type: 50S****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 363000 50S |
| GTIN | 4062406355531 |
| Artikelklasse | 310 |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Zeer goede toegankelijkheid en perfect symmetrisch.**
- **Compleet gehard en onderzijde fijngefreesd.**
- **Spannen van onbewerkte en bewerkte delen met zeer minimale verheffing van bekken/delen.**
- **Inclusief boringen voor LANG positioneringssysteem, afstembaar op GARANT ZeroClamp en Erowa ITS148 (gr. 50 en 80) via tussenplaat.**
- **Zonder gereedschap wisselen van bekken. Door het omkeren van de bekken is een verandering van spanbereik mogelijk.**
- **Automatiseringsinterface.**
- **Geniaal systeem voor snelle wisseling van bekken zonder gereedschap.**
- **Spankracht tot 25 kN bij 90 Nm draaimoment.**
- **Snel en intuïtief te bedienen.**
- **Herhalingsnauwkeurigheid <0,01 mm.**
- **Schaalverdeling voor voorpositioneren van de spanmodules.**
- **Spindelmoer met of zonder pendelfunctie.**
- **Spanrand voor spanklemstukken.**
- **Centruminstelling met pensleutel.**

Toepassing:

Perfect voor de 5-zijdige bewerking. Centrische spanning.

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 363010 – 363045.

Levering:

Basisrail, spindel, spindelmoeren, **spindelafdekking nr. 363083.**

Accessoires:

Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten nr. 627424 gr. 5, koptgat-pensleutel nr. 628600 gr. 2, momentsleutel nr. 656050, dop nr. 642229, spanklemstukken nr. 363081 80 en 361165 CS1, GARANT spanpen nr. 363190, adapterplaten nr. 363079, 363080, 363085. Hoogteconsole nr. 363090 (in combinatie met nr. 363079). Montagestation nr. 358595 52/96.

Opmerking:

Bijbehorend opzetbekken nr. 363010 – 363045 niet meegeleverd. Spansituatie S2 ontstaat door het kantelen van het bekken. Spanningsopeningen bij types XS en XSP en H verhelpen met verzonken opzetbekken.

Technische beschrijving

| | |
|--|-------------|
| B | 50 mm |
| B | 80 mm |
| maximaal draaimoment | 40 Nm |
| Langssleuf | 20 mm |
| Spankracht tot maximaal | 16 kN |
| Sleutelwijdtematen | 7 mm |
| Sleutelwijdtematen | 3 mm |
| Spanbereik S2 | 49 - 94 mm |
| Serie | Xtric |
| L | 125 mm |
| Hoogte H | 30 mm |
| Kleurcode voor bijpassende accessoires | Xtric 50 |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Spanbereik S1 | 0 - 51 mm |
| Steekmaat onderkant | 52 mm |
| Producttype | Machineklem |

Accessoires

| | |
|------------------------------------|------------|
| Reservespindel voor XTRIC Type 50S | 363084 50S |
|------------------------------------|------------|